

CALIDAD SUPREMA.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASSYX DuroBOARD® Kit de reparación

ASSYX – Calidad suprema. Líder en Material, Técnica y Servicio



El Kit de reparación para las bandejas ASSYX DuroBOARD® se compone de:

- A: Fresadora incluido juego cabezales
- B: Rascador manual
- C: 1 Unidad pistola de cartuchos PPM 300X,
 - 2 Unidades toberas mezcladoras,
 - 1 Unidad cartucho-tandem 2-K-PUR 840/20
- D: 1 Juego de espátulas



Deterioros estándar



1.

Limpiar con el rascador manual la zona alrededor del desperfecto. ATENCIÓN:

Utilice guantes y gafas de protección!








2.

Zona limpia alrededor del desperfecto



3.

Dependiendo del tamaño del desperfecto, elegir el cabezal de fresado adecuado y seleccionar la profundidad de fresado de aprox. 3 mm.



4.

Posicionar la fresadora encima de la zona del desperfecto y fresar la zona deteriorada.



5.

Zona deteriorada ya limpia y preparada para rellenar



6.

Abrir el cartucho-tandem, aplicar la tobera mezcladora y atornillar con la tapa de cierre, posteriormente introducir el cartucho-tandem en la pistola de cartuchos.





7.

Aplicar de forma homogenea el compuesto de poliuretano 2-K-PUR 840/20 en la zona a reparar.

Poner mucha atención en mezclar de forma uniforme los dos componentes.



8.

Con la espátula alisar la zona reparada. ATENCIÓN: 2-K-PUR 840 se puede suministrar con 3 tiempos de vida útil:

- 2-K-PUR 840/02, vida útil 2 min, tiempo procesamiento posterior después de aprox. 180 min
- 2-K-PUR 840/20, vida útil 20 min, tiempo procesamiento posterior después de aprox. 480 min
- 2-K-PUR 840/45, vida útil 45 min, tiempo procesamiento posterior después de aprox. 24 Std



9.

Una vez que la masilla de reparación se haya endurecido (180, 480 min. o 24h.) se procede nuevamente a alisar la superficie con el rascador manual para eliminar protuberancias.



10.

Zona reparada

ATENCIÓN: El proceso de reparación se puede repetir cuantas veces se desee. La material 2-K-PUR es un pegamento de poliuretano de dos componentes cuya componsición es la misma que ASSYX emplea en la fabricación del recubrimiento de sus bandejas Duro-BOARD® (Duroplast-Polyurethan) y se adhiere perfectamente a las bandejas ASSYX- DuroBOARD® (tanto al PU como a la madera).



Ver también nuestro video :

CD o en www.assyx.com

